

# CRIMPFOX CENTRUS 6H CUS - Pince à sertir



1213166

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213166>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir, avec marquage au laser selon les indications du client, pince et caractéristiques comme CRIMPFOX CENTRUS 6H

## Avantages

- Le dispositif de blocage veille à une haute qualité constante des résultats de sertissage
- Le contour ergonomique de la poignée assure une manipulation aisée sans fatigue
- La largeur de poignée particulièrement étroite s'ajuste parfaitement à toutes les mains
- Une force d'actionnement réduite de maximum 30 % grâce à la transmission optimisée à levier
- Parfaitement adaptée aux embouts TWIN
- L'arceau en plastique d'une grande stabilité au-dessus de la tête de la pince protège l'outil des chutes

## Données commerciales

Référence	1213166
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BH313V
Product key	BH313V
GTIN	4055626212708
Poids par pièce (emballage compris)	472,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	472 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Généralités	DIN 46228-1, DIN 46228-4
Environmental Product Compliance	
California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

### Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Sertissage	Sertissage HEX
Emplacement de sertissage 1	
Section min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Section max.	6 mm <sup>2</sup>
AWG min.	26
AWG max.	10

### Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur	
Section métrique	0,14 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>
Section AWG	26 ... 10

### Dimensions

Largeur	70 mm
Hauteur	21 mm
Longueur	180 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	noir/vert
---------	-----------

# CRIMPFOX CENTRUS 6H CUS - Pince à sertir



1213166

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213166>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213166>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

1213166

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213166>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

### ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1213166

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213166>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)