

CRIMPFOX CENTRUS 10S CUS - Pince à sertir



1213174

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213174>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir, avec marquage au laser selon les indications du client, pince et caractéristiques comme CRIMPFOX CENTRUS 10S

Avantages

- Le dispositif de blocage veille à une haute qualité constante des résultats de sertissage
- Le contour ergonomique de la poignée assure une manipulation aisée sans fatigue
- La largeur de poignée particulièrement étroite s'ajuste parfaitement à toutes les mains
- Une force d'actionnement réduite de maximum 30 % grâce à la transmission optimisée à levier
- Parfaitement adaptée aux embouts TWIN
- L'arceau en plastique d'une grande stabilité au-dessus de la tête de la pince protège l'outil des chutes

Données commerciales

Référence	1213174
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BH313V
Product key	BH313V
GTIN	4055626212647
Poids par pièce (emballage compris)	460,97 g
Poids par pièce (hors emballage)	460,97 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

1213174

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213174>

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit

Outil à sertir

Sertissage

Sertissage à quatre pans

Emplacement de sertissage 1

Section min.

0,14 mm²

Section max.

10 mm²

AWG min.

26

AWG max.

8

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique

0,14 mm² ... 10 mm²

Section AWG

26 ... 8

Dimensions

Largeur

70 mm

Hauteur

21 mm

Longueur

180 mm

Indications sur les matériaux

Coloris

noir/vert

CRIMPFOX CENTRUS 10S CUS - Pince à sertir



1213174

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213174>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213174>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX CENTRUS 10S CUS - Pince à sertir



1213174

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213174>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1213174

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213174>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr