CRIMPFOX CENTRUS 6S SET - Kit d'outillage

1213999

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213999

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Conditionné dans un étui à outils, le kit de coupure, de dénudage et de sertissage comprend les éléments suivants : CUTFOX 18, WIREFOX 10, CRIMPFOX CENTRUS 6S, AI SORTI BOX RD, TOOL-KIT STANDARD EMPTY

Description du produit

Kit d'outils, équipé

Avantages

- Kits d'outils universels, avec WIREFOX 10 et les outils CRIMPFOX-CENTRUS de TOOL fox
- Trousses à outils robustes et résistantes à l'usure
- Parfaitement adaptée aux embouts TWIN

Données commerciales

Référence	1213999
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3521
Product key	BH3521
GTIN	4055626212715
Poids par pièce (emballage compris)	1☐372,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	1☐355 g
Numéro du tarif douanier	82060000
Pays d'origine	SE

CRIMPFOX CENTRUS 6S SET - Kit d'outillage

1213999

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213999

Ce kit comprend

CRIMPFOX CENTRUS 6S - Pince à sertir

1213144

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213144



Pince à sertir, pour embouts isolés et non isolés suivant DIN 46228 Parties 1 et 4, de 0,14 mm^2 à 6 mm^2, également pour embouts TWIN jusqu'à 2 x 4 mm^2, ajustement automatique à la section, insertion latérale, avec revêtement anti-choc

AI SORTI BOX RD - Malette d'assortiment

3202960

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3202960



Coffret de rangement, avec embouts selon DIN 46228-4 : 1990-09, par bloc de 50 pièces. AI 0,5-8 WH, AI 2,5-8 BU, 100 pièces. AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK

CRIMPFOX CENTRUS 6S SET - Kit d'outillage

1213999

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213999

WIREFOX 10 - Outil à dénuder

1212150

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212150



Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs de 0,02 - 10 mm^2, réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm^2 flexible/ 1,5 mm^2 rigide, couteau de dénudage remplaçable

TOOL-KIT STANDARD EMPTY - Sacoche porte-outils, non équipée

1212423

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212423



Etui à outil, non équipé

CUTFOX 18 - Outil de sectionnement de câbles

1212129

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212129



Coupe-câble, coudé, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 18 mm de diamètre (jusqu'à 50 mm^2)

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, formes A, E, F

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Jeu d'outils
Type de conditionnement	Sacoche
Sertissage	Sertissage à quatre pans

Dimensions

Largeur	65 mm
Hauteur	315 mm
Longueur	165 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213999

EAC
Identifiant de lhomologation: RU x-DE.xx08.B.02974

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21045003
ECLASS-15.0	21045003

ETIM

ETIM 10.0	EC000149

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27113200

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	12,769 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr