

# SACC-M10-NUT - Ecrou plat

1412508

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412508>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Ecrou plat, pour filetage M10 x 0,75, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date



## Données commerciales

Référence	1412508
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ABQZBA
Product key	ABQZBA
GTIN	4046356989121
Poids par pièce (emballage compris)	1,02 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,79 g
Numéro du tarif douanier	74153300
Pays d'origine	DE

# SACC-M10-NUT - Ecrou plat



1412508

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412508>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Conseil pour commander:

Le contre-écrou est contenu dans la livraison

### Propriétés du produit

Type de produit

Ecrou plat

Type de filetage

M10

### Dimensions

Ouverture contre-écrou

12 mm

Type de filetage côté raccordement

M10 x 0,75

Pas de vis

0,75 mm

### Indications sur les matériaux

Matériau (Écrou)

CuZn/Ni

# SACC-M10-NUT - Ecrou plat



1412508

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412508>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

### ETIM

ETIM 10.0	EC002310
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# SACC-M10-NUT - Ecrou plat



1412508

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412508>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	c99a571c-7cc7-4be4-89b1-16c2ab839ca9

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)