

# CRIMPFOX-TC HC 10/DIE - Matrice de rechange



1324135

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1324135>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Matrice de rechange pour CRIMPFOX-TC HC 10, contacts tournés CK 4,0-ED..., 2 stations de matrice marquées

## Avantages

- Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes

## Données commerciales

Référence	1324135
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH313Y
Product key	BH313Y
GTIN	4063151610487
Poids par pièce (emballage compris)	50,88 g
Poids par pièce (hors emballage)	50,88 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

# CRIMPFOX-TC HC 10/DIE - Matrice de rechange



1324135

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1324135>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Remarque relative à l'application	Pour les contacts à sertir tournés de 6,0 mm <sup>2</sup> ...10,0 mm <sup>2</sup> de la série CK4.0 ED..., la liste détaillée des contacts à sertir se trouve dans les instructions d'installation
-----------------------------------	--

### Propriétés du produit

Type de produit	Matrice
Sertissage	Sertissage à quatre pans

#### Emplacement de sertissage 1

Section max.	6 mm <sup>2</sup>
AWG max.	10

#### Emplacement de sertissage 2

Section max.	10 mm <sup>2</sup>
AWG max.	8

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

Section métrique	6 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>
Section AWG	10 ... 8

### Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Matériau	Acier

# CRIMPFOX-TC HC 10/DIE - Matrice de rechange



1324135

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1324135>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1324135>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

1324135

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1324135>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043852
ECLASS-15.0	21043852

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX-TC HC 10/DIE - Matrice de rechange



1324135

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1324135>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)