

HC-STA-D07-BCSFS-PL-BK - Capot de protection



1419273

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419273>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot de protection D7, pour étrier longitudinal, matériau: PA, matériau du capot de protection: PA, hauteur: 30 mm, joint: non, Standard, avec bande de maintien, pour inserts mâles

Données commerciales

Référence	1419273
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7AZC
Product key	AF7AZC
GTIN	4055626160245
Poids par pièce (emballage compris)	8,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	7,7 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques


Remarques

Généralités	Pour une utilisation sur l'embase
-------------	-----------------------------------

Propriétés du produit

Type de produit	Capot de protection
Type de boîtier	Capot de protection
Application	Standard
Type	D7
Bande de maintien disponible	oui
Joint présent	non

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	26,5 mm
Hauteur	30 mm
Longueur	26,5 mm
Diamètre Œillet pour cordon de retenue	3,2 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Matériau Capot de protection	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Boîtier polyamide)
Matériau du boîtier	PA
Matériau du capot de protection	PA

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de verrouillage	Broche
----------------------	--------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 100 °C

Montage

Instructions de montage	Capot de protection en plastique pour protection brève
-------------------------	--

HC-STA-D07-BCSFS-PL-BK - Capot de protection




1419273

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419273>

Dessins

Dessin coté



Dessin coté

HC-STA-D07-BCSFS-PL-BK - Capot de protection

1419273

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419273>



Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419273>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 10.0	EC002314
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---