

# SEALING PLUG 7X16 RD - Bouchon obturateur



1400255

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1400255>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Bouchon obturateur, coloris: rouge



## Données commerciales

Référence	1400255
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7DZX
Product key	AF7DZX
GTIN	4046356478700
Poids par pièce (emballage compris)	0,91 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,87 g
Numéro du tarif douanier	39235090
Pays d'origine	DE

# SEALING PLUG 7X16 RD - Bouchon obturateur



1400255


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1400255>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Bouchon de fermeture
-----------------	----------------------

### Dimensions

Dessin coté	
Largeur	6,80 mm
Longueur	16 mm
Diamètre	6,8 mm
	6,8 mm

### Indications sur les matériaux

Matériau	PA
----------	----

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 100 °C
---------------------------------------	-------------------

### Montage

Instructions de montage	Après montage, la tête du bouchon de fermeture doit continuer à être visible dans le raccordement vissé (voir illustration « après le montage »).
-------------------------	---

# SEALING PLUG 7X16 RD - Bouchon obturateur




1400255

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1400255>

## Dessins

Dessin coté



Dessin coté

# SEALING PLUG 7X16 RD - Bouchon obturateur



1400255

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1400255>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	27144492

### ETIM

ETIM 10.0	EC002610
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

# SEALING PLUG 7X16 RD - Bouchon obturateur



1400255

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1400255>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

0,018 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)