

# CRIMPFOX-C DMCC 4/DIE - Poinçon de sertissage



1456920

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1456920>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Poinçons de sertissage, pour connecteurs blindés de la série DMCC 0.5 avec câble de données raccordé pour différents diamètres jusqu'à 4 mm

## Avantages

- Les poinçons de sertissage peuvent être combinés pour différents diamètres de 3,5 mm ... 4 mm

## Données commerciales

Référence	1456920
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH313Y
Product key	BH313Y
GTIN	4063151847494
Poids par pièce (emballage compris)	14,57 g
Poids par pièce (hors emballage)	14,57 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

# CRIMPFOX-C DMCC 4/DIE - Poinçon de sertissage



1456920

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1456920>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Matrice
Sertissage	Sertissage ovale
Caractéristiques du produit	Pièce de rechange pour la pince à sertir universelle CRIMPFOX-C D

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

Section métrique	> 0 mm <sup>2</sup>
------------------	---------------------

### Dimensions

#### Dimensions extérieures

Diamètre extérieur	3,5 mm ... 4 mm
--------------------	-----------------

### Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Matériau	Acier
Matériau embase	Acier

### Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	3,5 mm ... 4 mm
-----------------------------	-----------------

# CRIMPFOX-C DMCC 4/DIE - Poinçon de sertissage



1456920

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1456920>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043852
ECLASS-15.0	21043852

# CRIMPFOX-C DMCC 4/DIE - Poinçon de sertissage



1456920

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1456920>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique
---	---

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	3d1995bd-6fde-41a2-8fcb-55d59dbcdc26

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)