

OCS FOOT SET - Support mural



1471777

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1471777>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Pied de fixation, jeu de 4 pcs avec vis pour toutes tailles de boîtier, matériau : polycarbonate, coloris : gris clair



Avantages

- Système de boîtier avec certification internationale
- Un plastique spécial garantit un fonctionnement continu sécurisé
- Offre la protection contre les infiltrations de jets d'eau
- Résiste aussi aux contraintes mécaniques importantes

Données commerciales

Référence	1471777
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ACFDBZ
Product key	ACFDBZ
GTIN	4063151880859
Poids par pièce (emballage compris)	85 g
Poids par pièce (hors emballage)	85 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Remarques

Instructions de montage	Utilisez uniquement les vis fournies pour la fixation.
Instructions de montage	Il est possible de monter les pieds de fixation dans 3 positions différentes.
Instructions de montage	Fixez les pieds de montage ou les brides avec les vis fournies. Pour monter le boîtier sur un mur, choisissez le type de vis correspondant aux caractéristiques du mur.

Propriétés du produit

Type de produit	Matériel montage
Type de boîtier	Boîtier pour applications extérieures
Type de boîtier	Boîtier pour applications extérieures
Série de boîtiers	OCS

Dimensions

Largeur	45 mm
Hauteur	65 mm
Profondeur	10 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	gris clair (RAL 7035)
Matériau	PC
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau isolant	PC

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C
---------------------------------------	------------------

Montage

Type de montage	Montage sur mât ou montage mural
-----------------	----------------------------------

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	Sac en PE
-------------------------	-----------

OCS FOOT SET - Support mural



1471777

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1471777>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1471777>

FI Cert

Identifiant de l'homologation: FI/42054

OCS FOOT SET - Support mural



1471777

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1471777>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

OCS FOOT SET - Support mural



1471777

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1471777>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr