

HC-D15-SP-RBK - Joint profilé



1414671

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414671>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Joint profilé de rechange, pour boîtiers HC-EVO-D15...BK



Données commerciales

Référence	1414671
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7APZ
Product key	AF7APZ
GTIN	4055626031224
Poids par pièce (emballage compris)	2,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	2,6 g
Numéro du tarif douanier	40169300
Pays d'origine	IT

HC-D15-SP-RBK - Joint profilé

1414671

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414671>




Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Joint
Type	D15

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	30 mm
Hauteur	4 mm
Longueur	63,5 mm

Indications sur les matériaux

Matériau du joint Joint d'étanchéité profilé	NBR
--	-----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------------	-------------------

Montage

Instructions de montage	Le joint de rechange doit être collé avec de la colle Loctite 454.
	Pour boîtiers HC-EVO-D15....BK


HC-D15-SP-RBK - Joint profilé

1414671

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414671>



Dessins



Schéma

HC-D15-SP-RBK - Joint profilé

1414671

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414671>



Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414671>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-D15-SP-RBK - Joint profilé

1414671

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414671>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	23071590
ECLASS-15.0	27440292

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31401600
-------------	----------

HC-D15-SP-RBK - Joint profilé



1414671

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414671>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr