

# OCS MOUNT 1412 SET - Support mural



1562129

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1562129>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Plaque de fixation, jeu 2 pièces avec vis pour taille de boîtier 14" x 12", Matériau : PC, Coloris : gris clair



## Avantages

- Système de boîtier avec certification internationale
- Un plastique spécial garantit un fonctionnement continu sécurisé
- Offre la protection contre les infiltrations de jets d'eau
- Résiste aussi aux contraintes mécaniques importantes

## Données commerciales

Référence	1562129
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ACFDBZ
Product key	ACFDBZ
GTIN	4067923063570
Poids par pièce (hors emballage)	0,183 kg
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Instructions de montage	Utilisez uniquement les vis fournies pour la fixation.
Instructions de montage	Fixez les pieds de montage ou les brides avec les vis fournies. Pour monter le boîtier sur un mur, choisissez le type de vis correspondant aux caractéristiques du mur.

### Propriétés du produit

Type de produit	Matériel montage
Type de boîtier	Boîtier pour applications extérieures
Type de boîtier	Boîtier pour applications extérieures
Série de boîtiers	OCS
Gamme de produits	OCS..1412..

### Dimensions

Largeur	65 mm
Hauteur	296 mm
Profondeur	8 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur	gris clair (RAL 7035)
Matériau	PC
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau isolant	PC

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C
---------------------------------------	------------------

### Montage

Type de montage	Montage vissé
-----------------	---------------

### Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	Sac en PE
-------------------------	-----------

# OCS MOUNT 1412 SET - Support mural



1562129

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1562129>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1562129>

### FI Cert

Identifiant de l'homologation: FI/42054

# OCS MOUNT 1412 SET - Support mural



1562129

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1562129>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

### ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %