HC-M-BS-M40 - Vis de fermeture

1645875

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1645875

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Vis de fermeture, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, filetage de raccordement: M40 x 1,5, coloris: argenté

Données commerciales

Référence	1645875
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7DZX
Product key	AF7DZX
GTIN	4017918951122
Poids par pièce (emballage compris)	48,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	47,1 g
Numéro du tarif douanier	74198090
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques


Propriétés du produit

Type de produit	Vis de fermeture

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	10 Nm

Dimensions

Dessin coté	
Longueur	12 mm
Longueur filetage de raccordement	8 mm
Longueur sans filetage de raccordement	4 mm
Diamètre Filetage de raccordement	40 mm
Diamètre du filetage de raccordement	40 mm
Ouverture écrou-chapeau	44 mm
Cote d'encoignure six-pans	50 mm
Type de filetage côté raccordement	M40 x 1,5
Pas de vis	1,5 mm

Indications sur les matériaux

Matériau d'étanchéité GRP	NBR (Joint torique)
Matériau de surface du boîtier	Ni
Matériau du raccordement vissé	Laiton, nickelé

Câble/conducteur

Absence d'halogène	non


Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP68
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 80 °C

Dessins

Dessin coté



Schéma

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	27140805

ETIM

ETIM 10.0	EC000032

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	1b92efaf-9c2c-470c-9d20-7bb72e647573

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,465 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr