

# OCS VENT IP55 - Élément de ventilation



1557909

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1557909>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Élément de ventilation pour stabiliser les différences de pression et réduire la condensation, pour toutes les tailles de boîtier, IP55, matériau : PC, PBT, couleur : gris clair

## Avantages

- Système de boîtier avec certification internationale
- Un plastique spécial garantit un fonctionnement continu sécurisé
- Offre la protection contre les infiltrations de jets d'eau
- Résiste aussi aux contraintes mécaniques importantes

## Données commerciales

Référence	1557909
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ACFDBZ
Product key	ACFDBZ
GTIN	4067923063693
Poids par pièce (hors emballage)	0,028 kg
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Recommandation	D'autres informations et des cotes détaillées sont disponibles dans la zone de téléchargement.
----------------	--

### Propriétés du produit

Type de produit	Matériel montage
Type de boîtier	Boîtier pour applications extérieures
Type de boîtier	Boîtier pour applications extérieures
Série de boîtiers	OCS
Ouverture de ventilation disponible	non
Compartiment de batterie	non

### Dimensions

Largeur	50 mm
Hauteur	50 mm
Profondeur	20 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur	gris clair (RAL 7035)
Matériau	PC traité contre les UV
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau isolant	PC

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Code IP max. à atteindre	IP55
Code NEMA max. à atteindre	6P
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C

### Montage

Type de montage	Montage vissé
Position de montage	indifférent

### Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	Sac en PE
-------------------------	-----------

# OCS VENT IP55 - Élément de ventilation



1557909

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1557909>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

### ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

# OCS VENT IP55 - Élément de ventilation



1557909

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1557909>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)