

# HC-NPT-1 1/4-M40 - Adaptateur



1687587

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1687587>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Adaptateur NPT, IP68, jusque 5 bar, avec joint torique, M40 sur 1 1/4"



## Données commerciales

Référence	1687587
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7DZX
Product key	AF7DZX
GTIN	4017918822736
Poids par pièce (emballage compris)	92,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	89,96 g
Numéro du tarif douanier	74198090
Pays d'origine	DE

# HC-NPT-1 1/4-M40 - Adaptateur

1687587


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1687587>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Adaptateur NPT
-----------------	----------------

### Dimensions

Dessin coté	
Longueur	26 mm
Longueur filetage de raccordement	8 mm
Longueur sans filetage de raccordement	18 mm
Diamètre	40 mm
Diamètre du filetage de raccordement	40 mm
Type de filetage côté raccordement	M40
Type de filetage, côté joint	NPT 1 pouce 1/4

### Indications sur les matériaux

Couleur	couleur laiton
Matériau	Laiton, nickelé
Matériau du joint Joint torique	NBR

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP68 (Selon le raccordement vissé utilisé)
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 80 °C

# HC-NPT-1 1/4-M40 - Adaptateur


1687587

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1687587>



## Dessins

Dessin coté



Dessin coté

# HC-NPT-1 1/4-M40 - Adaptateur



1687587

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1687587>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1687587>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-NPT-1 1/4-M40 - Adaptateur



1687587

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1687587>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27140806
ECLASS-15.0	27140806

### ETIM

ETIM 10.0	EC000938
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31163000
-------------	----------

# HC-NPT-1 1/4-M40 - Adaptateur



1687587

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1687587>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	bf344b1d-45f0-4580-801f-c0255356a71c

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)