SACC-SEAL-M12-PW-PPI - Joint d'étanchéité

1769794

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1769794

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Joint d'étanchéité, Diamètre extérieur: 13 mm, diamètre intérieur: 8,55 mm



Avantages

- Plug and Produce : enfichage rapide et sécurisé, même dans les espaces restreints
- Une conception simple : ports M12 encastrés pour des appareils de conception compacte
- Un grand potentiel d'avenir : une gamme de produits normalisée disponible dans le monde entier
- Une plus grande flexibilité : un raccordement M12 des appareils pour les connecteurs à vis ou Push-Pull
- 80 % de temps gagné à l'installation par rapport aux versions vissées

Données commerciales

Référence	1769794
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	ABQZCC
Product key	ABQZCC
GTIN	4067923383142
Poids par pièce (emballage compris)	0,34 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,34 g
Numéro du tarif douanier	40169300
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Joint

Dimensions

Diamètre Diamètre extérieur	13 mm
Diamètre Diamètre intérieur	8,55 mm

Indications sur les matériaux

Matériau d'étanchéité GRP	FKM

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)
	-40 °C ... 85 °C (sans actionnement mécanique)

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27430319
ECLASS-15.0	27430319

ETIM

ETIM 10.0	EC001181

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr