

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

CAPAROC FIX pour une fixation mécanique supplémentaire du système CAPAROC.



Données commerciales

Référence	1812286
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	CLA23Z
Product key	CLA23Z
GTIN	4067923439412
Poids par pièce (emballage compris)	4,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	4,07 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Disjoncteur de protection d'appareils, électronique
Gamme de produits	CAPAROC

Dimensions

Largeur	11,1 mm
Hauteur	77,6 mm
Profondeur	25,6 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	orangé pur (RAL 2004)
Matériau	PA6
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 65 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Choc (fonctionnement)	30g (Durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale selon CEI 60068-2-27)
Vibration (fonctionnement)	5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 cycles / axes /X, Y, Z)

Montage

Type de montage	Insérer le CAPAROC FIX latéralement dans le premier et le dernier modules de l'application et le fixer avec des colliers de serrage. Force de traction du collier de serrage 40 N-60 N.
-----------------	---

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27140492
ECLASS-15.0	27140492

ETIM

ETIM 10.0	EC002936
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique
---	---

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr