
KGG-MC 1,5/ 3 - Boîtier pour câbles

1834356

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1834356

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtiers pour câbles, gamme d'articles: KGG-MC 1,5, largeur: 14,5 mm

Données commerciales

Référence	1834356
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AAHZDB
Product key	AAHZDB
GTIN	4017918051877
Poids par pièce (emballage compris)	3,95 g
Poids par pièce (hors emballage)	3,125 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

KGG-MC 1,5/ 3 - Boîtier pour câbles

1834356

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1834356

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtiers pour câbles
Gamme de produits	KGG-MC 1,5
Nombre de pôles	3
Pas	3,81 mm


Equipement

Partial assembly	Non

Indications sur les matériaux


Matériau isolant	ABS
Groupe d'isolant	I
IRC selon CEI 60112	600
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	14,5 mm
Hauteur	35,6 mm
Pas	3,81 mm

Dessins

Dessin coté



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27460402
ECLASS-15.0	27460402

ETIM

ETIM 10.0	EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,016 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr