

PSD-S AS BULB 5W - Lampe à incandescence



2700142

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2700142>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Lampe à incandescence, 5 W, 24 V, embase BA15d



Données commerciales

Référence	2700142
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRL11Z
Product key	DRL11Z
GTIN	4046356491341
Poids par pièce (emballage compris)	7,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	7,9 g
Numéro du tarif douanier	85392998
Pays d'origine	CN

PSD-S AS BULB 5W - Lampe à incandescence



2700142

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2700142>

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel
-----------------------------------	-------------------------------------

Propriétés du produit

Type de produit	Ampoule
Gamme de produits	PSD-S
Type	Forme tubulaire
Contenance	B15d (baïonnette)

Propriétés électriques

Généralités

Tension d'entrée	24 V
Courant absorbé	typ. 11 mA
Puissance d'éclairage	5 W

Dimensions

Hauteur	42 mm
Diamètre	16 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	blanc
Matériau	Embase : BA15d

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 60 °C
---------------------------------------	------------------

Montage

Position de montage	indifférent
---------------------	-------------

PSD-S AS BULB 5W - Lampe à incandescence



2700142

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2700142>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0

27110631

ETIM

ETIM 9.0

EC000399

UNSPSC

UNSPSC 21.0

32151500

PSD-S AS BULB 5W - Lampe à incandescence



2700142

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2700142>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr