

IPD COVER W32 YE - Capuchon de protection



1845548

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1845548>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Capuchon de protection, IPD, IP54, largeur : 32 mm, couleur : jaune, pour IPD PL 5P2,5...



Avantages

- Distribution facile de l'énergie grâce à l'enfichage direct des composants
- Câblage simple et rapide sur le terrain grâce au raccordement Push-Lock
- Installations fiables dans des environnements difficiles grâce à IP66, IP68, IP69K dans l'ensemble du système
- Verrouillage sûr et sans outils, même dans les situations de montage particulièrement difficiles
- Mise en service rapide grâce aux modules de lignes précâblés

Données commerciales

Référence	1845548
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF6ZBX
Product key	AF6ZBX
GTIN	4067923493285
Poids par pièce (emballage compris)	2,32 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,9 g
Numéro du tarif douanier	39235090
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	IMPORTANT : seul du personnel spécialisé en électrotechnique est autorisé à installer et à mettre en service les composants IPD.
Généralités	DANGER : Assurez-vous de l'absence de charge avant de monter / démonter le capuchon de protection.
Généralités	Pour les valeurs électriques, voir le produit conducteur

Propriétés du produit

Type de produit	Cache de protection
Gamme de produits	IPD
Bande de maintien disponible	non

Propriétés d'isolation

Degré de pollution	3
--------------------	---

Dimensions

Hauteur	14,5 mm
Diamètre	33 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	jaune soufre (RAL 1016)
Matériau Cache de protection	PCR-TPE

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP54
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C

IPD COVER W32 YE - Capuchon de protection



1845548

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1845548>

Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27440691
ECLASS-13.0	27440691

ETIM

ETIM 10.0	EC002863
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

IPD COVER W32 YE - Capuchon de protection



1845548

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1845548>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr