FL NETWORK MANAGER BASIC - Logiciel

2702889

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702889

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

CRA-READY



Logiciel; Licence mono-utilisateur; application: Configuration du réseau; Matériel correspondant: Composant d'infrastructure Ethernet; Type de logiciel: Sur site; Fonctions de base: Mise en service du réseau, Configuration du réseau, Mise à jour du firmware

Avantages

- Tous les services nécessaires, comme les serveurs BootP et TFTP, sont intégrés
- Configuration multi-appareils pour une mise en service rapide du réseau
- Convient également aux switches PROFINET grâce à une compatibilité DCP
- Possibilité d'utilisation universelle grâce à la norme SNMP et FDCML
- Prise en charge spéciale des appareils Factoryline de Phoenix Contact

Données commerciales

Référence	2702889
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNN155
Product key	DNN155
GTIN	4055626379463
Poids par pièce (emballage compris)	22,22 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,001 g
Numéro du tarif douanier	85234920
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application	À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi.

Propriétés du produit

Type de produit	Logiciel de gestion de réseau

Propriétés du système

Type de logiciel	Sur site
Domaine d'application du logiciel	Configuration du réseau

Information de licence

Type de licence	Licence mono-utilisateur

Fonctionnalité

Fonctionnalité de base	Mise en service du réseau
	Configuration du réseau
	Mise à jour du firmware
	Représentation réseau
	Attribution des adresses IP via BootP, DHCP, DCP
	Fichiers de configuration simples à utiliser
	Configuration multi-appareils
	Création de scripts SNMP
	Assistant de configuration VLAN
	Configuration hors ligne
Fonctionnalité étendue	Le FL Network Manager n'est pas limité à un nombre maximum de nœuds
Matériel correspondant	Composant d'infrastructure Ethernet

Configuration requise

Dispositifs de commande	Clavier, souris
Système d'exploitation	Windows® 10 (64 bit) à partir de la version 20H2, Windows® 11 à partir de la version 21H2
Informations sur le système d'exploitation	.NET Framework 4.8 requis
Processeur	Intel® Core™ i5
Disque dur	min. 1 Goctet(s)
Mémoire principale	8 Goctet(s)
Carte réseau	Carte réseau ETHERNET correctement configurée avec pile de protocole TCP/IP
Interfaces	Port Ethernet
Langues prises en charge	allemand, anglais

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19240201
ECLASS-15.0	19240201

ETIM

ETIM 10.0	EC000501

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43232900

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr