

# HBUS-B SET BK - Capuchon de protection



2278173

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2278173>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Jeu de capots de protection, en trois parties, pour la protection de connecteurs-bus sur profilé non équipés, montage facile par encliquetage

## Données commerciales

Référence	2278173
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ACHBBZ
Product key	ACHBBZ
GTIN	4046356286206
Poids par pièce (emballage compris)	4,07 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,91 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

# HBUS-B SET BK - Capuchon de protection



2278173

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2278173>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Bouchon
Type de boîtier	Boîtier électronique sur rail DIN
Série de boîtiers	BC
Ouverture de ventilation disponible	non

### Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	noir (RAL 9005)
Matériau Boîtier	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	80 %

# HBUS-B SET BK - Capuchon de protection



2278173

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2278173>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

### ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# HBUS-B SET BK - Capuchon de protection



2278173

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2278173>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)