


CONFIG+ CPY - Logiciel de configuration et de diagnostic



2868062

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2868062>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



La licence de copie Config+ permet l'installation et l'utilisation parallèle du logiciel Config+ sur plusieurs postes de travail. Une licence complète est également nécessaire pour chaque utilisateur individuel. Il s'agit ici d'une licence par poste de travail

Description du produit

Config+ de Phoenix Contact est une solution de logiciel, adaptée à la configuration des réseaux INTERBUS.

L'interface utilisateur conviviale vous permet d'attribuer des adresses par glisser-déposer, et de concevoir également des topologies complexes. De plus, il est possible de visualiser et de diagnostiquer les équipements Ethernet supplémentaires. L'outil de diagnostic intégré, Diag+, peut localiser les erreurs d'une manière fiable dans les réseaux INTERBUS.

Avantages

- Paramétrage des appareils par FDT via DTM intégrable
- Attribution d'adresses IP par serveur BootP
- Conception de réseaux INTERBUS et Ethernet
- Paramétrage de plusieurs appareils avec assistance (MDC-Wizard)
- Fonction moniteur pour contrôler le câblage
- Lecture et comparaison de la topologie effective et prévue
- Paramétrage des composants maîtres ou des cartes de couplage, également plusieurs en un projet
- Attribution automatique d'adresses ou par « glisser-déposer »

Données commerciales

Référence	2868062
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRDBAB
Product key	DRDBAB
GTIN	4046356047029
Poids par pièce (emballage compris)	22 g
Poids par pièce (hors emballage)	20 g
Numéro du tarif douanier	85232919
Pays d'origine	DE

CONFIG+ CPY - Logiciel de configuration et de diagnostic



2868062

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2868062>

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application	Autres cartes de couplage sur demande
-----------------------------------	---------------------------------------

Propriétés du produit

Type de produit	Logiciel de diagnostic et de configuration
-----------------	--

Propriétés du système

Système de commande	STEP 7 (G4)
Type de logiciel	Sur site
Domaine d'application du logiciel	Configuration

Information de licence

Type de licence	Licence mono-utilisateur
	Logiciel gratuit
	Licence de copie

Fonctionnalité

Fonctionnalité de base	Etude de configurations Ethernet
	Configuration de l'adressage
	Comparaison entre la configuration du bus effective et celle prévue
	Fonctions de diagnostic complètes, y compris le diagnostic des fibres optiques avec Diag+
	Diagnostic de réseau (fonctionnalité de Diag+)
Fonction intégrée	Diagnostic
	Evaluation
	Acquisition de données
	Mise en service
	Communication
	Configuration
	Entretien
	Sécurité fonctionnelle
Configuration	INTERBUS
	Ethernet
Diagnostic	INTERBUS
	Ethernet
Système de commande	STEP 7 (G4)
Matériel correspondant	Cartes de couplage INTERBUS de 4e génération, contrôleur PROFINET (uniquement Phoenix Contact)
Cartes de couplage prises en charge	2719962 IBS S7 400 DSC/I-T
	2719975 IBS S7 300 DSC-T
	2730080 IBS PCI SC/RI/I-T
	2730187 IBS PCI SC/RI-LK

CONFIG+ CPY - Logiciel de configuration et de diagnostic



2868062

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2868062>

	2725260 IBS PCI SC/I-T
	2700318 IBS PCI SC-LK
	2862327 FL IL 24 BK-B-PAC
	2862314 FL IL 24 BK-PAC
	2985974 FL NP PND-4TX IB
	2985929 FL NP PND-4TX IB-LK
	2736916 FLM BK ETH M12 DI 8 M12-2TX
	2703981 IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC
Automate pris en charge	Autres cartes de couplage sur demande
Nombre de points E/S	sans objet

Configuration requise

Dispositifs de commande	Clavier, souris
Système d'exploitation	Windows® 10 (32 bits/64 bits), à partir de Build 1511 Windows®11, à partir de la Build 22000.675
Processeur	min. Architecture x86, 2 GHz
Disque dur	min. 2 Goctet(s)
Interfaces	interface série, Ethernet, PCI
Navigateurs supportés	Internet Explorer version 8 ou sup.
Langues prises en charge	allemand, anglais, français, italien, espagnol, chinois
Résolution d'écran	SXGA (1280 x 1024)

CONFIG+ CPY - Logiciel de configuration et de diagnostic



2868062

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2868062>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0

27242501

ETIM

ETIM 9.0

EC000809

UNSPSC

UNSPSC 21.0

43233600

CONFIG+ CPY - Logiciel de configuration et de diagnostic



2868062

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2868062>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr