

AX OPC SERVER - Logiciel pour les pilotes et les interfaces



2985945

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2985945>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



AX OPC SERVER, interface de communication pour visualisation compatible OPC avec automates à base PC WORX.

Description du produit

Le serveur AX OPC met à disposition de tous les clients OPC DA les variables des commandes ayant été programmées avec PC Worx. L'interface permet d'accéder aux données locales et globales. Les noms des variables sont synchronisés automatiquement à partir du projet actuel.

Avantages

- Fonction redondante automatique en association avec des automates redondants
- Accès simultané à un maximum de 32 automates
- Serveur OPC DA suivant les spécifications 2.04/2.05a

Données commerciales

Référence	2985945
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRDBAG
Product key	DRDBAG
GTIN	4046356103497
Poids par pièce (emballage compris)	25,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	20 g
Numéro du tarif douanier	49119900
Pays d'origine	DE

AX OPC SERVER - Logiciel pour les pilotes et les interfaces



2985945

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2985945>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités

Remarque relative aux spécifications système	Tenez compte des propriétés individuelles et des spécifications des appareils. Pour toute question, veuillez vous adresser directement au support ou à l'interlocuteur du service clients.
Remarque relative au taux de mise à jour	Des taux de mise à jour sécurisés dépendent largement de l'automate sélectionné, de la charge de l'automate et du PC choisi.

Propriétés du produit

Type de produit	Pilotes et interfaces
Éléments fournis	DVD avec courrier de licence pour licence mono-utilisateur et documentation en ligne

Propriétés du système

Type de logiciel	Sur site
Domaine d'application du logiciel	Licence d'exécution
Remarque relative à l'édition des versions	Valable pour la version 3.09x (veuillez consulter les propriétés des versions plus anciennes dans les notes de version dans la rubrique Téléchargements) Les éditions des versions des appareils, des autres ensembles de logiciels ou du système d'exploitation doivent être maintenues à l'édition actuelle.

Information de licence

Type de licence	Licence mono-utilisateur Logiciel gratuit
-----------------	--

Fonctionnalité

Fonctionnalité de base	Support des fonctions OPC standard, ainsi que de toutes les interfaces optionnelles (selon spéc. OPC DA 1.0a et DA 2.04/2.05)
	Support simultané de plusieurs contrôleurs
	Client de test et de diagnostic OPC intégré
Limites du système	64 liaisons Ethernet
Matériel correspondant	Commande Phoenix Contact
Automate pris en charge	ILC 1xx
	ILC 3xx
	AXC 1xxx
	AXC 3xxx
	RFC 4xx
	PC WORX RT
Nombre d'automates pris en charge	max. 64
Nombre d'éléments OPC	max. 20000 (Les balises actives OPC, les baies et les structures comptent comme 1 seul élément)

AX OPC SERVER - Logiciel pour les pilotes et les interfaces



2985945

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2985945>

	4500 (Balises actives OPC par automate, les baies et les structures comptent comme 1 seul élément)
Types de données prises en charge (standard)	BOOL, BYTE, INT, DINT, UINT, SINT, USINT, UDINT, WORD, DWORD, REAL, LREAL, STRING, TIME selon CEI 61709
Types de données prises en charge (définies par le client)	ARRAY OF, STRUCTS, ARRAY OF STRUCT, STRUCT in STRUCT selon CEI 61131

Configuration requise

Système d'exploitation	Windows® 10 (32 bits/64 bits), à partir de Build 1511
	Windows®11, à partir de la Build 22000.675
Disque dur	min. 2 Goctet(s)
Interfaces	min. Gigabit Ethernet
Langues prises en charge	allemand, anglais
Configuration minimale du logiciel	PC WORX à partir de la version 3

AX OPC SERVER - Logiciel pour les pilotes et les interfaces



2985945

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2985945>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27242502
ECLASS-15.0	27242502

ETIM

ETIM 10.0	EC001416
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43231500
-------------	----------

AX OPC SERVER - Logiciel pour les pilotes et les interfaces



2985945

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2985945>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

0,039 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr