AI-TWIN SORTI BOX BU - Malette d'assortiment

3202986

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3202986

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Coffret de rangement, équipé d'embouts TWIN selon DIN 46228-4, 50 pièces de chaque AI-TWIN 2x0,5-8 WH, AI-TWIN 2x0,75-8 GY, AI-TWIN 2x1-8 RD, AI-TWIN 2x1,5-8 BK, 25 pièces. AI-TWIN 2x2,5-10 BU

Avantages

- Le code couleur et le couvercle transparent permettent de trouver facilement les embouts désirés.
- Ces coffrets pratiques facilitent le rangement dans l'atelier.
- Le clip Euro intégré permet par ex. de les accrocher aux plaques percées.

Données commerciales

Référence	3202986
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3416
Product key	BH3416
GTIN	4017918947149
Poids par pièce (emballage compris)	110,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	100,36 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

Ce kit comprend

AI-TWIN 2X 0,5 - 8 WH - Embout

3200933

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200933



Embout, Longueur zone de contact: 8 mm, longueur de la douille: 15 mm, coloris: blanc

AI-TWIN 2X 0,75- 8 GY - Embout

3200807

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200807



Embout, Longueur zone de contact: 8 mm, longueur de la douille: 15 mm, coloris: gris

AI-TWIN 2X 1 - 8 RD - Embout

3200810

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200810



Embout, Longueur zone de contact: 8 mm, longueur de la douille: 15 mm, coloris: rouge

AI-TWIN 2X 1,5 - 8 BK - Embout

3200823

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200823



Embout, Longueur zone de contact: 8 mm, longueur de la douille: 16 mm, coloris: noir

AI-TWIN 2X 2,5 -10 BU - Embout

3200836

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200836



Embout, Longueur zone de contact: 10 mm, longueur de la douille: 18,5 mm, coloris: bleu

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Malette d'assortiment

Indications sur les matériaux

Couleur	bleu (RAL 5015)
Matériau	CU-DHP
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Revêtement	étamage galvanique
Composants	exempt de silicone et d’halogène

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27400218
ECLASS-15.0	27400218

ETIM

ETIM 10.0	EC000524

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,562 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr