

3202999

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3202999>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Coffret de rangement, équipé d'embouts TWIN selon DIN 46228-4, 20 pcs. AI-TWIN 2x4-12 GY 10 pièces de chaque AI-TWIN 2x6-14 YE, AI-TWIN 2x10-14 RD

Avantages

- Le code couleur et le couvercle transparent permettent de trouver facilement les embouts désirés.
- Ces coffrets pratiques facilitent le rangement dans l'atelier.
- Le clip Euro intégré permet par ex. de les accrocher aux plaques percées.

Données commerciales

Référence	3202999
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3416
Product key	BH3416
GTIN	4017918947125
Poids par pièce (emballage compris)	100,42 g
Poids par pièce (hors emballage)	100,42 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

AI-TWIN SORTI BOX GY - Malette d'assortiment



3202999

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3202999>

Ce kit comprend

AI-TWIN 2X 4 -12 GY - Embout

3201000

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3201000>



Embout, Longueur zone de contact: 12 mm, longueur de la douille: 23 mm, coloris: gris

AI-TWIN 2X 6 -14 YE - Embout

3201013

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3201013>



Embout, Longueur zone de contact: 14 mm, longueur de la douille: 25 mm, coloris: jaune

AI-TWIN SORTI BOX GY - Malette d'assortiment

3202999

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3202999>



AI-TWIN 2X10 -14 RD - Embout

3201026

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3201026>



Embout, Longueur zone de contact: 14 mm, longueur de la douille: 26 mm,
coloris: rouge

AI-TWIN SORTI BOX GY - Malette d'assortiment



3202999

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3202999>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Malette d'assortiment
-----------------	-----------------------

Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
Matériau	CU-DHP
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Revêtement	étamage galvanique
Composants	exempt de silicone et d'halogène

3202999

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3202999>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27400218
ECLASS-15.0	27400218

ETIM

ETIM 10.0	EC000524
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

1,553 kg CO2e