

UPS-BAT-KIT-WTR 2X12V/13AH - Batterie de rechange à alimentation secourue



2908368

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908368>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Batterie de rechange pour les modules de batterie UPS-BAT/VRLA-WTR...

Données commerciales

Référence	2908368
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CMUEW3
Product key	CMUEW3
GTIN	4055626297743
Poids par pièce (emballage compris)	11□066 g
Poids par pièce (hors emballage)	11□066 g
Numéro du tarif douanier	85072080
Pays d'origine	US

UPS-BAT-KIT-WTR 2X12V/13AH - Batterie de rechange à alimentation secourue



2908368

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908368>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités

Remarque concernant la batterie	Ce produit contient une batterie à durée de vie limitée qui doit être rechargée à quelques mois d'intervalle. L'emballage du produit porte une mention indiquant quand la batterie doit être mise en service ou rechargée. La durée de stockage générale se trouve dans la section Stockage d'énergie, à la rubrique « Mise en service au plus tard ».
---------------------------------	--

Données d'entrée

Tension d'entrée	2x 12 V DC
------------------	------------

Stockage d'énergie

Capacité nominale	13 Ah
Durée de vie module accu	10 Années ... 15 Années (20 °C)
Dernière mise en service (accu uniquement)	12 Mois (0 °C ... 20 °C)
Dernière mise en service (accu uniquement) - domaine	9 Mois ... 12 Mois (20 °C ... 30 °C)
	6 Mois ... 9 Mois (30 °C ... 40 °C)
Technologie pile	VRLA-WTR
Type accumulateur	Genesis G13EPX
Technologie IQ	non

Propriétés du produit

Type de produit	Batterie
Gamme de produits	Batterie de rechange
Application	pour UPS-BAT/VRLA/WTR
Technologie IQ	non

Dimensions

Largeur	167 mm
Hauteur	130 mm
Profondeur	176 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 60 °C
Humidité de l'air max. admissible (service)	≤ 95 %

Données Ex

Utilisation en zone Ex	non
------------------------	-----

UPS-BAT-KIT-WTR 2X12V/13AH - Batterie de rechange à alimentation secourue



2908368

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908368>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908368>



GOST-R

Identifiant de l'homologation: ROSS DE.BL08.D00191

UPS-BAT-KIT-WTR 2X12V/13AH - Batterie de rechange à alimentation secourue



2908368

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908368>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27059090
ECLASS-15.0	27050492

ETIM

ETIM 10.0	EC002839
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

UPS-BAT-KIT-WTR 2X12V/13AH - Batterie de rechange à alimentation secourue



2908368

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908368>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique
---	---

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-15 Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.
--	---

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	e4ea2098-f56d-4b2f-b9a5-08a1969c5397

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr