

# UM122-SEFE/L - Élément latéral

2908773

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908773>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Élément latéral, gauche, avec pied, largeur : 5 mm, longueur : 122 mm, se monte sur profilé NS 32 ou NS 35/7,5



## Avantages

- Montage facile
- Formes et dimensions flexibles
- Solution économique grâce au nombre réduit d'éléments du boîtier

## Données commerciales

Référence	2908773
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ACHDBA
Product key	ACHDBA
GTIN	4017918160692
Poids par pièce (emballage compris)	8,37 g
Poids par pièce (hors emballage)	8,31 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	PL

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Partie latérale de l'embase
Type de boîtier	Boîtier pour profilé extrudé
Série de boîtiers	UM
Gamme de produits	UM122
Ouverture de ventilation disponible	non

### Dimensions

Largeur	6,45 mm
Hauteur	127,5 mm
Profondeur	27,1 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur (Élément latéral)	vert (RAL 6021)
Matériau Élément latéral	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 55 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 100 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	80 %

### Indications concernant le circuit imprimé

Nombre de supports de circuits imprimés	2
---	---

### Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN, vissage avec profilé extrudé
-----------------	--

# UM122-SEFE/L - Élément latéral



2908773

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908773>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908773>



**UL Recognized**

Identifiant de l'homologation: E240868

# UM122-SEFE/L - Élément latéral



2908773

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908773>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

### ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# UM122-SEFE/L - Élément latéral



2908773

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908773>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)