

EB 3- 6 - Ponticello a pettine

0201142

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0201142>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Ponticello a pettine, passo: 6,2 mm, numero poli: 3, colore: grigio



Dati commerciali

Codice articolo	0201142
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	BE1Z2X
Codice prodotto	BE1Z2X
Pagina del catalogo	Pagina 467 (C-1-2019)
GTIN	4017918098865
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1,693 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,665 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

EB 3- 6 - Ponticello a pettine



0201142

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0201142>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ponticello a pettine
N. poli	3
Passo	6,2 mm

Dimensioni

Passo	6,2 mm
-------	--------

Indicazioni materiale

Colore	grigio
Materiale	CuZn (nichelato)
Materiale isolante	PA

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
-------------------	------------------

EB 3- 6 - Ponticello a pettine



0201142

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0201142>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-11.0	27141140
ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

EB 3- 6 - Ponticello a pettine



0201142

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0201142>

Environmental product compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia
------------	--

Phoenix Contact 2023 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com