

FBI 10- 8 - Ponticello fisso

0203263

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0203263>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Ponticello fisso, passo: 8 mm, numero poli: 10, colore: color argento



Dati commerciali

Codice articolo	0203263
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE1Z2X
Codice prodotto	BE1Z2X
Pagina del catalogo	Pagina 460 (C-1-2019)
GTIN	4017918099053
Peso per pezzo (confezione inclusa)	25,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	25 g
Numero tariffa doganale	85369095
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ponticello a vite
N. poli	10
Passo	8 mm

Dimensioni

Passo	8 mm
-------	------

Indicazioni materiale

Colore	color argento
Materiale	Rame
Materiale isolante	PA

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
-------------------	------------------

0203263

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0203263>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-11.0	27141140
ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 8.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FBI 10- 8 - Ponticello fisso

0203263

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0203263>



Environmental product compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

FBI 10- 8 - Ponticello fisso

0203263

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0203263>



Accessori

CUTFOX FB - Utensile di taglio

1205985

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205985>



Utensile a una mano per tagliare i ponticelli, per ponticelli fissi FBI 10-6, FBI 10-8, FBI 10-10, FBI 10-12

Phoenix Contact 2023 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com