

# C-SCF 1,5/4,8X0,5 - Connecteur



3240154

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240154>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Clips, non isolés, 0,75 ... 1,5 mm<sup>2</sup>, 4,8 x 0,5

## Avantages

- Ils complètent la gamme de produits dans le domaine des connecteurs.
- Les clips et connecteurs plats non isolés se composent de laiton à étamage électrolytique.

## Données commerciales

Référence	3240154
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	BH3452
Product key	BH3452
GTIN	4046356453714
Poids par pièce (emballage compris)	0,43 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,43 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

# C-SCF 1,5/4,8X0,5 - Connecteur

3240154


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240154>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur
Caractéristiques du produit	Fabriqué conformément à DIN 46247
	Zone de sertissage avec empreinte
	Étamage galvanique

### Dimensions

Dessin coté	
Largeur	4,8 mm
Longueur de la douille	15,6 mm
Longueur à dénuder maximale	7 mm
Épaisseur min.	0,4 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur	argenté
Matériau	Laiton
Revêtement	étamé
Matériau isolant	nicht zutreffend
Composants	exempt d'halogène

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques techniques

Longueur de la douille	15,6 mm
------------------------	---------

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	110 °C
---------------------------------------	--------

# C-SCF 1,5/4,8X0,5 - Connecteur

3240154

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240154>



## Dessins

Dessin coté



# C-SCF 1,5/4,8X0,5 - Connecteur



3240154

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240154>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27400212
ECLASS-15.0	27400212

### ETIM

ETIM 10.0	EC001059
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

# C-SCF 1,5/4,8X0,5 - Connecteur



3240154

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240154>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

0,013 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)