

EB 2-20 - Ponticello a pettine



0206150

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0206150>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Ponticello a pettine, a 2 poli, completamente isolato



Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 0206150 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | BE1Z2X |
| Codice prodotto | BE1Z2X |
| GTIN | 4017918098315 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 9,058 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 9,01 g |
| Numero tariffa doganale | 85366990 |
| Paese di origine | PL |

EB 2-20 - Ponticello a pettine



0206150

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0206150>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|----------------------|
| Tipo di prodotto | Ponticello a pettine |
| Numero di poli | 2 |
| Passo | 20 mm |

Dimensioni

| | |
|-------|-------|
| Passo | 20 mm |
|-------|-------|

Indicazioni materiale

| | |
|--------------------|-------------------|
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Materiale | Rame |
| Materiale isolante | PVC |

Montaggio

| | |
|-------------------|------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
|-------------------|------------------|

EB 2-20 - Ponticello a pettine



0206150

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0206150>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-15.0 | 27250303 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000489 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

EB 2-20 - Ponticello a pettine



0206150

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0206150>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com