

# CD-HF COVER 60 - Profilé de recouvrement



3240372

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240372>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Couvercle pour goulottes, gris clair, exempt d'halogène, largeur : 60 mm, longueur : 2000 mm

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 3240372       |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | BE7441        |
| Product key                         | BE7441        |
| GTIN                                | 4046356508575 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 362 g         |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 240 g         |
| Numéro du tarif douanier            | 39259020      |
| Pays d'origine                      | DE            |

3240372

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240372>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Type de produit | Capot |
|-----------------|-------|

### Dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Largeur    | 60 mm   |
| Hauteur    | 2000 mm |
| Profondeur | 11 mm   |
| Longueur   | 2000 mm |

### Indications sur les matériaux

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Couleur                             | gris clair (RAL 7035) |
| Matériau                            | PC/ABS                |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0                    |
| Composants                          | exempt d'halogène     |

# CD-HF COVER 60 - Profilé de recouvrement



3240372

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240372>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400776 |
| ECLASS-15.0 | 27400776 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000727 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

# CD-HF COVER 60 - Profilé de recouvrement



3240372

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240372>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|   |                      |
|---|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---|----------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E  |
|  | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---|---|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 1,697 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)