

# WP-STEEL PVC C 45 - Gaine de protection



3240873

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240873>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Gaine de protection, matériau: Acier galvanisé / PVC, indice de protection: IP68, coloris: noir, diamètre intérieur: 38 mm, Longueur totale: 10 m

## Données commerciales

Référence	3240873
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7DSA
Product key	AF7DSA
GTIN	4046356737388
Poids par pièce (emballage compris)	10□000 g
Poids par pièce (hors emballage)	10□000 g
Numéro du tarif douanier	83071000
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Information pour le fonctionnement	La longueur de la gaine protectrice est mesurée à l'état tendu ; tolérance de longueur $\pm 5$ %
------------------------------------	--

### Propriétés du produit

Type de produit	Gaine de protection
Résistance à la traction GRP	500 N

### Dimensions

#### Dimensions intérieures

Diamètre intérieur	38 mm
--------------------	-------

### Indications sur les matériaux

Matériau	Acier galvanisé / PVC
----------	-----------------------

### Câble/conducteur

Rayon de courbure, dynamique	300 mm
Rayon de courbure, statique	120 mm
Résistance à la traction	500 N
Absence d'halogène	non

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP68
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 90 °C
Température de courte durée	100 °C

# WP-STEEL PVC C 45 - Gaine de protection



3240873

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240873>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240873>



Approbation du sigle VDE

# WP-STEEL PVC C 45 - Gaine de protection



3240873

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240873>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27430301
ECLASS-15.0	27430301

### ETIM

ETIM 10.0	EC001179
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

# WP-STEEL PVC C 45 - Gaine de protection



3240873

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240873>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)