

WP-EC TPE HF 10,0 BK - Manchon de transition entre flexible et câble



3240974

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240974>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Manchon de transition entre flexible et câble, matériau: TPE, coloris: noir, classe d'inflammabilité selon UL 94: HB

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence | 3240974 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7DSA |
| Product key | AF7DSA |
| GTIN | 4046356710923 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1,47 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1,47 g |
| Numéro du tarif douanier | 39174000 |
| Pays d'origine | DE |

WP-EC TPE HF 10,0 BK - Manchon de transition entre flexible et câble



3240974

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240974>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-----------------|---------------------|
| Type de produit | Cache de protection |
|-----------------|---------------------|

Dimensions

| | |
|----------|-------|
| Longueur | 29 mm |
| Diamètre | 10 mm |

Indications sur les matériaux

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Matériau | TPE |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
| Composants | exempt d'halogène |

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 120 °C |
| Température de courte durée | 150 °C |

WP-EC TPE HF 10,0 BK - Manchon de transition entre flexible et câble



3240974

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240974>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240974>



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E86359

WP-EC TPE HF 10,0 BK - Manchon de transition entre flexible et câble



3240974

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240974>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27430316 |
| ECLASS-13.0 | 27430316 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000519 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

WP-EC TPE HF 10,0 BK - Manchon de transition entre flexible et câble



3240974

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240974>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr