

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Segnafilo, giallo, in bianco, diametro cavi: 8,5 ... 12 mm: senza siglatura, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 6,2 mm

Dati commerciali

Codice articolo	0800572
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BG221B
Codice prodotto	BG221B
GTIN	4017918006136
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,77 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,72 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	CZ

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Segnaconduttori
------------------	-----------------

Siglatura

Siglatura	senza siglatura
-----------	-----------------

Dimensioni

Larghezza	6,2 mm
Altezza	16,5 mm
Lunghezza	11 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	6,2 mm
Altezza del campo di testo	4 mm

Indicazioni materiale

Colore	giallo (RAL 1018)
Materiale	Etilene vinil acetato (EVA)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Sostanze contenute	senza silicone, alogenati e cadmio

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	8,5 mm ... 12 mm
-----------------------------	------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-45 °C ... 70 °C
----------------------------------	------------------

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	infilamento
-------------------	-------------

0800572

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800572>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27281102

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

0800572

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800572>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com