WP-FS IP68 M20 - Joint plat

3241162

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241162

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Joint plat, matériau: Perbunan, indice de protection: IP68, coloris: noir, diamètre intérieur: 20 mm



Avantages

- Les bagues d'étanchéité plates en Perbunan servent à garantir l'étanchéité des raccordements vissés pour tube de protection sur des surfaces irrégulières
- Les indices de protection peuvent atteindre IP 68.

Données commerciales

Référence	3241162
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	AF7DSA
Product key	AF7DSA
GTIN	4046356785686
Poids par pièce (emballage compris)	0,994 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,992 g
Numéro du tarif douanier	40169300
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Joint
Type de filetage	M20

Dimensions

Hauteur	1,8 mm
Diamètre	29 mm
Épaisseur de paroi	1,8 mm

Dimensions intérieures

Diamètre intérieur	20 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	Perbunan
Composants	exempt de silicone et d’halogène

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP68
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 120 °C

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27430319
ECLASS-15.0	27430319

ETIM

ETIM 10.0	EC001181

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,063 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr