


# AP-ES - Ruban d'étiquettes



5022685

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5022685>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Ruban d'étiquettes, Rubans, vierge, type de montage: insertion, pour bloc de jonction au pas de : 35 mm, Nombre d'étiquettes: 1, hauteur du champ de texte: 35 mm, largeur du champ de texte: 500 mm

## Données commerciales

Référence	5022685
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BG2112
Product key	BG2112
GTIN	4017918095284
Poids par pièce (emballage compris)	7,97 g
Poids par pièce (hors emballage)	7,8 g
Numéro du tarif douanier	48070080
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Généralités	repérable avec le système CMS
-------------	-------------------------------

### Propriétés du produit

Type de produit	Capot de protection
Pas	35 mm

### Repérage

Nombre d'étiquettes	1
---------------------	---

### Dimensions

Largeur	500,00 mm
Hauteur	35,50 mm
Profondeur	0,50 mm
Pas	35 mm

### Champ de texte

Largeur du champ de texte	500 mm
Hauteur du champ de texte	35 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	blanc
Matériau	Carton
Matériau embase	Carton

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre)

### Montage

Type de montage	insertion
-----------------	-----------

5022685

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5022685>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0

27281101

### ETIM

ETIM 9.0

EC000761

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)