

THERMOMARK-RIBBON 110 - Ruban encreur



5145384

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5145384>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Ruban encreur, pour imprimantes à bobines pour l'impression des groupes de produits TML..., TMT..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., WMT..., WMTB..., EML..., EMLC ..., EML-ESD..., EMLF ..., EML-HA ..., EML-LPR(D) ..., EML-LT ..., EMLP..., EML-RM..., EML-RS ..., EMLS..., EMT..., PML-GHS..., PML-T..., PML-P..., PML-W..., PMM..., longueur: 300 m, longueur de rouleau: 300 m, largeur: 110 mm, coloris: noir

Données commerciales

Référence	5145384
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BG1223
Product key	BG1223
GTIN	4046356107471
Poids par pièce (emballage compris)	346,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	346,4 g
Numéro du tarif douanier	96121010
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Ruban encreur
-----------------	---------------

Repérage

Technologie de marquage	Transfert thermique
-------------------------	---------------------

Dimensions

Largeur	110 mm
Longueur	300 m
Longueur du rouleau	300 m

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Matériau	Polyester

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	5 °C ... 35 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 %

5145384

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5145384>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19140614
ECLASS-15.0	19140614

ETIM

ETIM 10.0	EC001694
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	44103100
-------------	----------

5145384

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5145384>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr