

ZBFM 4/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30 - Nastro Zack



0803582:0021

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803582:0021>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Scheda di siglatura Zack piatta, 100 pezzi, siglatura longitudinale con numeri progressivi: 21 ... 30, 10 cartellini con la stessa siglatura per ogni scheda di siglatura piatta, per tutti i morsetti con passo 4,2 mm, bianco, per morsetti con spessore: 4,2 mm, tipo di montaggio: bloccaggio

Dati commerciali

Codice articolo	0803582:0021
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BG2123
Codice prodotto	BG2123
GTIN	4017918605162
Peso per pezzo (confezione inclusa)	3,62 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	3,62 g
Numero tariffa doganale	49119900
Paese di origine	PL

ZBFM 4/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30 - Nastro Zack



0803582:0021

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803582:0021>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Targhetta per morsetti
Passo	4,2 mm

Siglatura

Siglatura	21 ... 30
Tipo di scanalatura	piatto

Montaggio

Tipo di montaggio	bloccaggio
-------------------	------------

Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale, elemento base	PA
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

Dimensioni

Larghezza	3,55 mm
Altezza	6,5 mm
Profondità	1,60 mm
Passo	4,2 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	4,20 mm
Altezza del campo di testo	5,20 mm

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

ZBFM 4/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30 - Nastro Zack



0803582:0021

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803582:0021>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZBFM 4/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30 - Nastro Zack



0803582:0021

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803582:0021>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com