

PSD-S OE LED FL YE - Elemento ottico



2700124

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700124>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Elemento luce lampeggiante LED, 24 V DC, doppio lampeggiamento, giallo



I vantaggi

- Sostituzione degli elementi senza utensili
- Intensità di luce e di colore elevata
- Combinabili a piacimento
- Vita elettrica dei LED min. 50.000 ore
- Potenza assorbita ridotta
- Elevata percezione grazie al doppio lampeggiamento
- Grado di protezione IP65

Dati commerciali

Codice articolo	2700124
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRL112
Codice prodotto	DRL112
Pagina del catalogo	Pagina 517 (C-6-2019)
GTIN	4046356491181
Peso per pezzo (confezione inclusa)	86 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	72 g
Numero tariffa doganale	85318070
Paese di origine	DE

2700124

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700124>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Elemento ottico
Campo di applicazione	Colonna di segnalazione

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	0,84 W
--	--------

Note generali

Tensione d'ingresso	24 V DC
Max. corrente d'inserzione	max. 200 mA
Corrente assorbita	35 mA
Tipo di lampada	LED
Tempo di inserzione	100 %
Vita elettrica	max. 50 000 h
Tipo di segnale ottico	Luce lampeggiante LED con doppio lampeggiamento
Frequenza del segnale	ca. 1 Hz

Dimensioni

Altezza	65,5 mm
Diametro	70 mm

Indicazioni materiale

Colore delle calotte	giallo
Materiale	Policarbonato PC

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65 (in stato assemblato o con piastra terminale)
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C

Dati EMC

Compatibilità elettromagnetica	Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU
--------------------------------	--

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a innesto
Indicazione per il montaggio	Guarnizione premontata su ogni elemento
Posizione d'installazione	a scelta

2700124

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700124>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700124>



EAC

ID omologazione: RU *-DE.A*30.B.00237



UL Listed

ID omologazione: FILE E 123528



cUL Listed

ID omologazione: FILE E 123528



EAC-RoHS

ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00391

cULus Listed

PSD-S OE LED FL YE - Elemento ottico



2700124

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700124>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-11.0	27371220
ECLASS-13.0	27371220
ECLASS-12.0	27371220

ETIM

ETIM 9.0	EC000232
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

PSD-S OE LED FL YE - Elemento ottico



2700124

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700124>

Environmental product compliance

China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose sono disponibili nella dichiarazione del produttore alla voce "Downloads"

Phoenix Contact 2023 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com