

EB 2- 8 - Ponticello a pettine

0202154

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0202154>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Ponticello a pettine, passo: 8 mm, numero poli: 2, colore: grigio

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo | 0202154 |
| Pezzi/conf. | 100 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
| Codice vendita | BE1Z2X |
| Codice prodotto | BE1Z2X |
| Pagina del catalogo | Pagina 117 (C-1-2019) |
| GTIN | 4017918097936 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2,2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2,095 g |
| Numero tariffa doganale | 85366990 |
| Paese di origine | CN |

EB 2- 8 - Ponticello a pettine



0202154

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0202154>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|----------------------|
| Tipo di prodotto | Ponticello a pettine |
| N. poli | 2 |
| Passo | 8 mm |

Dimensioni

| | |
|-------|------|
| Passo | 8 mm |
|-------|------|

Indicazioni materiale

| | |
|--------------------|--------|
| Colore | grigio |
| Materiale | Cu |
| Materiale isolante | PVC |

Montaggio

| | |
|-------------------|------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
|-------------------|------------------|

EB 2- 8 - Ponticello a pettine



0202154

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0202154>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141140 |
| ECLASS-12.0 | 27141140 |
| ECLASS-13.0 | 27250303 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

EB 2- 8 - Ponticello a pettine



0202154

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0202154>

Environmental product compliance

| | |
|------------|--|
| China RoHS | Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e |
| | Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia |

Phoenix Contact 2023 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com