

# GPK 610X610X1,5 WH/BK - Foglio da incidere

0806356

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0806356>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Foglio da incidere, Piastra, bianco, in bianco, siglabile con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, altezza del campo di testo: 610 mm, larghezza del campo di testo: 610 mm



## Dati commerciali

Codice articolo	0806356
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BG2415
Codice prodotto	BG2415
GTIN	4017918138431
Peso per pezzo (confezione inclusa)	576 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	754 g
Numero tariffa doganale	39203000
Paese di origine	DE

# GPK 610X610X1,5 WH/BK - Foglio da incidere

0806356

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0806356>



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

#### Siglatura

Tecnologia di siglatura	Incisione

### Dimensioni

Larghezza	610 mm
Altezza	610 mm
Profondità	1,53 mm

#### Campo di testo

Larghezza del campo di testo	610 mm
Altezza del campo di testo	610 mm

### Indicazioni materiale

Spessore adesivo	50 µm
Colla	Acrilato
Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale, elemento base	ABS

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Resistenza ai raggi UV	
Specifiche di prova	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)

Resistenza allo strofinamento delle scritte	
Specifiche di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 85 °C
Condizioni di immagazzinamento consigliate	Umidità dell'aria relativa 20 °C/50%. Si consiglia la conservazione all'interno dell'imballaggio originale.
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	20 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale)
Capacità di conservazione	12 mesi

### Montaggio

Tipo di montaggio	fissaggio con viti, rivetti
-------------------	-----------------------------

# GPK 610X610X1,5 WH/BK - Foglio da incidere

0806356

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0806356>



## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
-------------	----------

### ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# GPK 610X610X1,5 WH/BK - Foglio da incidere

0806356

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0806356>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)