

GPK/SK 610X610X1,5 ... - Foglio da incidere



0806589

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0806589>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



La figura illustra diverse versioni dell'articolo

Foglio da incidere, Piastra, in bianco, siglabile con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 610 mm, larghezza del campo di testo: 610 mm

Dati commerciali

Codice articolo	0806589
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BG2415
Codice prodotto	BG2415
GTIN	4017918138660
Peso per pezzo (confezione inclusa)	576 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	576 g
Numero tariffa doganale	39203000
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Targhetta per dispositivi
------------------	---------------------------

Siglatura

Numero dei cartellini singoli	1
-------------------------------	---

Dimensioni

Larghezza	610 mm
Altezza	610 mm
Profondità	1,63 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	610 mm
Altezza del campo di testo	610 mm

Indicazioni materiale

Spessore adesivo	50 µm
Colla	Acrilato
Colore	su misura
Materiale	TRANSPLY-ABS
Materiale, elemento base	TRANSPLY-ABS

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	20 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità)
--------------------	---

Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
--------------------	-------------------------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	colla
-------------------	-------

0806589

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0806589>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

0806589

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0806589>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com