

PMH 0:(100X0-9) - Segnafilo



0808419

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0808419>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Segnafilo, giallo, diametro cavi: 1,4 ... 2,5 mm, longitudinale: Numeri, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 2,6 mm, larghezza del campo di testo: 3,2 mm

Dati commerciali

Codice articolo	0808419
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BG222B
Codice prodotto	BG222B
GTIN	4017918170028
Peso per pezzo (confezione inclusa)	65,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	58,5 g
Numero tariffa doganale	49119900
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Siglatura

Direzione di siglatura	longitudinale
Siglatura	Numeri

Dimensioni

Larghezza	3,2 mm
Lunghezza	4,5 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	3,2 mm
Altezza del campo di testo	2,6 mm

Indicazioni materiale

Colore	giallo (RAL 1018)
Materiale	Etilene vinil acetato (EVA)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Sostanze contenute	senza silicone, alogenati e cadmio

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	1,4 mm ... 2,5 mm
-----------------------------	-------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-45 °C ... 70 °C
----------------------------------	------------------

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	infilamento
-------------------	-------------

PMH 0:(100X0-9) - Segnafile



0808419

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0808419>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27281102

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

PMH 0:(100X0-9) - Segnafilo



0808419

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0808419>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com