

TMP-RIBBON 110 BK 101 - Cassetta di nastro colorato



0803714

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803714>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Cassetta di nastro colorato, per THERMOMARK PRIME per la stampa di gruppi di prodotti US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., lungh. nastro: 60 m, larghezza: 110 mm



Dati commerciali

Codice articolo	0803714
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BG1223
Codice prodotto	BG1223
GTIN	4055626246741
Peso per pezzo (confezione inclusa)	221 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	174 g
Numero tariffa doganale	96121010
Paese di origine	DE

TMP-RIBBON 110 BK 101 - Cassetta di nastro colorato



0803714

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803714>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Siglatura

Tecnologia di siglatura

Trasferimento termico

Dimensioni

Larghezza	110 mm
Lunghezza rotolo	60 m

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Materiale	Poliestere

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	5 °C ... 35 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 80 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale)
Capacità di conservazione	1 anno

TMP-RIBBON 110 BK 101 - Cassetta di nastro colorato



0803714

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803714>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19140614
ECLASS-15.0	19140614

ETIM

ETIM 10.0	EC001694
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	44103100
-------------	----------

TMP-RIBBON 110 BK 101 - Cassetta di nastro colorato



0803714

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803714>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com