

# GPK/SK 610X610X0,8 WH/BK - Foglio da incidere



0806437

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0806437>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Foglio da incidere, Piastra, in bianco, siglabile con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 610 mm, larghezza del campo di testo: 610 mm



## Dati commerciali

Codice articolo	0806437
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BG2415
Codice prodotto	BG2415
GTIN	4017918138516
Peso per pezzo (confezione inclusa)	410 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	452 g
Numero tariffa doganale	39203000
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Targhetta per dispositivi
------------------	---------------------------

### Siglatura

Numero dei cartellini singoli	1
Tecnologia di siglatura	Incisione

### Dimensioni

Larghezza	610 mm
Altezza	610 mm
Profondità	0,93 mm

### Campo di testo

Larghezza del campo di testo	610 mm
Altezza del campo di testo	610 mm

### Indicazioni materiale

Spessore adesivo	50 µm
Colla	Acrilato
Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale	TRANSPLY-ABS
Materiale, elemento base	TRANSPLY-ABS

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	20 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

#### Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità)
--------------------	---

#### Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
--------------------	-------------------------------------

### Montaggio

Tipo di montaggio	colla
-------------------	-------

0806437

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0806437>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

### ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

0806437

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0806437>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)