

# ETS-E - Etichetta con simbolo della terra

0806767

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0806767>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Etichetta, autoadesiva, diametro 16 mm, forma di fornitura: 100 fogli da 10 etichette ognuno, simbolo di messa a terra nero su sfondo bianco



## Dati commerciali

Codice articolo	0806767
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BG2424
Codice prodotto	BG2424
GTIN	4017918138882
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,497 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,05 g
Numero tariffa doganale	48211010
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Targhetta per dispositivi
Siglatura	
Numero dei cartellini singoli	10

### Dimensioni

Larghezza	16,00 mm
Altezza	16,00 mm
Profondità	0,13 mm

### Indicazioni materiale

Spessore pellicola	92 µm
Colla	Acrilato
Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale, elemento base	Polietilene

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Risultato	Prova superata

#### Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità)
Risultato	Prova superata
Durata della prova	96 h

#### Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)
Isopropanolo (99 %) [67-63-0]	Prova superata
n-esano [CAS No. 110-54-3]	Prova superata
Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1]	Prova superata

#### Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa

Specifica di prova	DIN EN ISO 22479:2022-08
Risultato	Prova superata
Procedimento	Metodo B
Cicli	2

#### Prova in nebbia salina

# ETS-E - Etichetta con simbolo della terra



0806767

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0806767>

Specifica di prova	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Risultato	Prova superata

## Montaggio

Tipo di montaggio	colla
-------------------	-------

# ETS-E - Etichetta con simbolo della terra



0806767

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0806767>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	40200202
ECLASS-15.0	40200202

### ETIM

ETIM 10.0	EC001777
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

# ETS-E - Etichetta con simbolo della terra



0806767

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0806767>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)