

# PMH 0:(100X0-9) - Segnafilo



0808419

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0808419>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Segnafilo, giallo, diametro cavi: 1,4 ... 2,5 mm, longitudinale: Numeri, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 2,6 mm, larghezza del campo di testo: 3,2 mm

## Dati commerciali

Codice articolo	0808419
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BG222B
Codice prodotto	BG222B
GTIN	4017918170028
Peso per pezzo (confezione inclusa)	65,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	58,5 g
Numero tariffa doganale	49119900
Paese di origine	DE

# PMH 0:(100X0-9) - Segnafilo

0808419

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0808419>



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

#### Siglatura

Direzione di siglatura	longitudinale
Siglatura	Numeri

### Dimensioni

Larghezza	3,2 mm
Lunghezza	4,5 mm

#### Campo di testo

Larghezza del campo di testo	3,2 mm
Altezza del campo di testo	2,6 mm

### Indicazioni materiale

Colore	giallo (RAL 1018)
Materiale	Etilene vinil acetato (EVA)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Sostanze contenute	senza silicone, alogenati e cadmio

### Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	1,4 mm ... 2,5 mm
-----------------------------	-------------------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-45 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	> 10 °C

### Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

### Montaggio

Tipo di montaggio	infilamento
-------------------	-------------

# PMH 0:(100X0-9) - Segnafilo

0808419

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0808419>



## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
-------------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# PMH 0:(100X0-9) - Segnafilo



0808419

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0808419>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)