

GPA 300X280X0,8 ... - Lastra per incisione per utilizzo esterno



0811370

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0811370>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Lastra per incisione per utilizzo all'esterno, spessore materiale: 0,8 mm, larghezza: 300 mm, lunghezza: 280 mm, lastra per incisione



Dati commerciali

Codice articolo	0811370
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BG2415
Codice prodotto	BG2415
GTIN	4017918905644
Peso per pezzo (confezione inclusa)	75,04 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	75,04 g
Numero tariffa doganale	39205100
Paese di origine	DE

GPA 300X280X0,8 ... - Lastra per incisione per utilizzo esterno



0811370

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0811370>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Siglatura di apparecchiature in bianco
------------------	--

Siglatura

Numero dei cartellini singoli	1
-------------------------------	---

Montaggio

Tipo di montaggio	fissaggio con viti, rivetti
-------------------	-----------------------------

Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale	ABS

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
--------------------	---

Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
--------------------	-------------------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale)

Dimensioni

Larghezza	300 mm
Altezza	0,8 mm
Lunghezza	280 mm
Spessore materiale	0,80 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	300 mm
Altezza del campo di testo	280 mm

GPA 300X280X0,8 ... - Lastra per incisione per utilizzo esterno



0811370

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0811370>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27281103

ETIM

ETIM 9.0

EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

GPA 300X280X0,8 ... - Lastra per incisione per utilizzo esterno



0811370

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0811370>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com