

# GPA/SK 610X610X0,8... - Lastra per incisione per utilizzo esterno



0811419

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0811419>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



La figura illustra diverse versioni dell'articolo

Lastra per incisione per utilizzo all'esterno, autoadesiva, spessore materiale: 0,8 mm, larghezza: 610 mm, larghezza: 610 mm, lastra per incisione

## Dati commerciali

Codice articolo	0811419
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BG2415
Codice prodotto	BG2415
GTIN	4017918906450
Peso per pezzo (confezione inclusa)	440 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	440 g
Numero tariffa doganale	39205100
Paese di origine	DE

# GPA/SK 610X610X0,8... - Lastra per incisione per utilizzo esterno



0811419

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0811419>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Targhetta per dispositivi
------------------	---------------------------

### Dimensioni

Larghezza	610 mm
Altezza	610 mm
Profondità	0,8 mm

### Campo di testo

Larghezza del campo di testo	610 mm
Altezza del campo di testo	610 mm

### Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale, elemento base	ABS

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

#### Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
--------------------	-------------------------------------------

#### Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
--------------------	-------------------------------------

### Montaggio

Tipo di montaggio	colla
-------------------	-------

# GPA/SK 610X610X0,8... - Lastra per incisione per utilizzo esterno



0811419

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0811419>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27281103

### ETIM

ETIM 9.0

EC001288

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

# GPA/SK 610X610X0,8... - Lastra per incisione per utilizzo esterno



0811419

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0811419>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)